# 品番：EA617ZL-14

# 品名：1/2"DR/14x60mm [INHEX]ビットソケット



| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,120円（税抜）／ 4,532円（税込） | | |
| カタログ価格 | 4,120円（税抜）／4,532円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：4　（2025/08/22 06:10現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0395ページ | | |





**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | STAHLWILLE（スタビレー） | 型番 | 54-14 |
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 14 |
| 全長(L1；mm) | 60 | 軸長(L2；mm) | 20 |
| ソケット部外径(d；mm) | 23.7 | 重量(g) | 135 |
| 手締めの際に便利な側面ローレット加工 | | | |
| 頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.