# 品番：EA626J-3

# 品名：18-24mm ケーブルグリップ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,430円（税抜）／ 5,973円（税込） | | |
| カタログ価格 | 5,430円（税抜）／5,973円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/12/14 21:12現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0235ページ | | |





**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | マーベル（MARVEL） | 型番 | MG-20 |
| 作業引張強度 | 4.5kN(460kgf) | ケーブルサイズ | φ18～24mm |
| メッシュ長 | 400mm | 全長 | 475mm |
| 重量 | 70g | 材質 | ワイヤー部：スチール(メッキワイヤーロープ)<br>ロック部：アルミ |

スッポ抜けしない！しっかりつかんで安全グリップ

各種電線ケーブルのけん引作業に

ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。

長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。

※ケーブル挿入時の全長は10%～30%短くなります。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.