品番：EA631EB-23

品名：148x104x298mm 吊車(100mm以下用)

販売価格	12,000円（税抜）／ 13,200円（税込）		
カタログ価格	12,000円（税抜）／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/09/21 12:44現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0233ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-OW2
ローラー径(mm)	104	適応ケーブル径(mm)	100
重量(kg)	1.6	安全最大荷重	1470N（150kgf）
適応メッセンジャーワイヤー径	φ3～7.8mm	サイズ(W×D×H)mm	148×104×298
ワイヤーサイズ	断面積：5.5～38mm2		
ワンタッチ開閉式			
ナイロンローラー			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.