# 品番：EA638NA-2

# 品名：0.75ton 強力型シャックル

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 300円（税抜）／ 330円（税込） | | |
| カタログ価格 | 300円（税抜）／330円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：55　（2025/12/14 21:15現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1807ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラケット：スチール(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト：スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) | サイズB | 13mm |
| サイズD_1 | 8mm | サイズL | 26mm |
| 使用荷重 | 0.75t | ねじ径 | M10 |
| 重量 | 79g | | |
| ※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。 | | | |
| ※安全規則に従って使用してください。 | | | |
| ※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.