品番：EA639YA-1

品名：50kg トグルクランプ

販売価格	1,270円（税抜）／ 1,397円（税込）		
カタログ価格	1,270円（税抜）／1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/08/12 13:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0673ページ		





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC201U
全高	86mm	全長	53.5～105.5mm
取付金具サイズ	33.1×25mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0～110°	レバー可動範囲	0～60°
質量	80g	材質	本体：SPCC(亜鉛メッキ) グリップ：ポリ塩化ビニル ボルト・ナット：SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部)：クロロプレンゴム(CR)
立型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置調整可能タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.