品番：EA640XW-4

品名：[24個組] 絶縁工具セット

販売価格	75,900円（税抜）／ 83,490円（税込）		
カタログ価格	75,900円（税抜）／83,490円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/03/10 06:03現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0210ページ		

C 1000V
EN/IEC60900



仕様

<セット内容>	24点セット ●(1/2¥")ソケット：10、11、12、13、14、17、19mm ●片口スパナ：10、11、12、13、14、17、19mm ●200mm(1/2¥")T型ハンドル ●200mmペンチ ●160mmニッパー ●(−)ドライバー：0.4×2.5、0.8×4、1.0×5.5、1.2×6.5 ●(+)ドライバー：＃0、＃1、＃2	(1/2”)ソケット	対辺： 10mm（外径：18mm、全長：55mm） 11mm（外径：20mm、全長：55mm） 12mm（外径：20.4mm、全長：55mm） 13mm（外径：21.5mm、全長：55mm） 14mm（外径：23mm、全長：55mm） 17mm（外径：26.3mm、全長：55mm） 19mm（外径：28.4mm、全長：55mm）
片口スパナ	10mm、11mm（全長：140mm） 12mm、13mm（全長：155mm） 14mm（全長：160mm） 17mm（全長：170mm） 19mm（全長：190mm）	T型ハンドル	差込角：1/2¥" 全長：200mm ハンドル幅：160mm 重量：563g
ペンチ	全長：200mm 重量：321g 切断能力：2.0mm（鉄線）	ニッパー	全長：160mm 重量：208g 切断能力：1.6mm（鉄線）
(−)ドライバー	0.4×2.5（軸長：75mm） 0.8×4.0（軸長：100mm） 1.0×5.5（軸長：125mm） 1.2×6.5（軸長：150mm）	(+)ドライバー	＃0（軸径：3mm、軸長：60mm） ＃1（軸径：5mm、軸長：80mm） ＃2（軸径：6mm、軸長：100mm）
材質	クロムバナジウム鋼	ケースサイズ	420(W)×80(D)×310(H)mm

重量	4.1kg		
1000V絶縁			
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用			
錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です。			
クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靭性に優れています。			
ケース付き			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.