品番：EA642HS-3

品名：#3 x155mm [+]ドライバー(ﾉﾝｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ)



販売価格	7,500円（税抜）／ 8,250円（税込）		
カタログ価格	7,500円（税抜）／8,250円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2024/05/14 03:42現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0177ページ		

防爆工具
材質/ボス部熱處理表(参考表)

◆鋼、黒鉛◆
◆アルミニウム青銅◆
◆ベリリウム銅合金◆

グループ(等分類)	材質(素材)				
	引張(MPa)	1100MPa	1500MPa	1961MPa	1961MPa
	硬さ	300~400℃	200~300℃	110~130℃	100~130℃
I	炭素鋼	—	—	—	—
IIA (強力ビットの1/3程度以上)	アルミ	青銅アルミ	アルミニウム青銅	青銅アルミ	—
	アルミ合金	ブロンズ	ボルコン	—	—
	ハンダ	ブラシ	軟鋼	—	—
	ステンレス	ブラシ	白鉄	—	—
	—	青銅ビデル	ハネキン	—	—
	スプリング	ブロンズ・ル	—	—	—
	真ちゅう	電気ビデル	—	—	—
	ウルタン	—	—	—	—
IIB (強力ビットの1/2~1/3程度)	シリコン合金	ブラスロン	シリコン青銅	—	—
		ブロンズ	シリコン青銅	—	—
	高張力鋼(ボルト)	スモレン	硬化鋼	—	—
		青ビデル	—	—	—
IIC (強力ビットの1/4~1/5程度)	金属	アルミ	—	—	—
	—	—	—	—	青銅ビデル

◆機械的強度は、ボルト・ビットの硬さ
ドライバーやレンチ、工具類などの設計時又は使用時又は使用、ビットの不具合時などの参考にされます。

プラスドライバー ねじ対応表

プラスドライバー呼び番号	小ねじの呼び径
1番(#1)	2.9mm以下
2番(#2)	3~5mmまで
3番(#3)	5.5~7mmまで
4番(#4)	7.5mm以上

JIS規格では、これら1番から4番までの6の各1枚(フィリップス系の番号)と称しこの他に0番に相当するJIS(スペシャルの番号)が定めています。
このJIS(は写真機、めがね、その他精密機器の呼び径2mm以下のねじに適用されます。

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質	アルミニウム青銅	先端	#3
軸長	150mm	全長	260mm
重量	135g		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.