品番：EA687DB-1

品名：1/4"･3/8"･1/2"DR ソケットレンチセット

販売価格	37,300円（税抜）／ 41,030円（税込）		
カタログ価格	37,300円（税抜）／41,030円(税込)		
在庫数	最新在庫：13　（2025/05/02 11:48現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0418ページ		

仕様

メーカー	SATA	型番	09014
＜セット内容＞	124点	差込角	1/4”･3/8”･1/2”
ミリソケット(6角)	(1/4”): 4･5･6･7･8･9･10･11･12･13mm (3/8”): 9･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19mm (1/2”): 20･21･22･24･27･30･32･34mm	インチソケット(6角)	(1/4”):5/32”･3/16”･7/32”･1/4”･9/32”･5/16”･11/32”･3/8”･7/16”･1/2” (3/8”):3/8”･7/16”･1/2”･9/16”･5/8”･11/16”･3/4”･13/16”･7/8” (1/2”):5/16”･1”･1-1/16”･1-1/4”
ディープソケット(6角)	(1/4”):8･10･12mm (3/8”): 13･14･15･16･17･18･19mm	ビットソケット(3/8”)	(+):#1･#2、(−):5.5･6.5mm TORX:T20･T30･T40 ポジドライブ:#1、#2 TORX(イジリ止付): T45･T50･T55･T60 Hex:3･4･5･6mm
ビットアダプター	六角対辺1/4”	TORXビット(イジリ止付)	T10･T15･T20･T25･T27･T30･T40 (1/4”)
片目片口スパナ(12角)	8･9･10･11･12･13･14･17･18･19mm	ラチェットハンドル	1/4”･3/8”･1/2”
ドライバーハンドル	150mm(1/4”)	エクステンションバー	50mm(1/4”)、75･150mm(3/8”)、125･250mm(1/2”)
ユニバーサルジョイント	1/4”･3/8”･1/2”	スクリュードライバー	(−)6x150mm･8x200mm、(+)

			#2x150mm
アジャスタブルレンチ	10”	ソケットアダプター	凹1/2”×凸3/8”・凹3/8”×凸1/4”
コンビネーションレンチ	15・16mm	エキストラクターセット	φ3.3・5.3・6.4・8.8・11.2mm
アダプター	3WAY（凹1/2”×凸3/8”・凹3/8”×凸1/2”）	ケースサイズ	570×390×100mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.