品番：EA688MD-1

品名：5- 25N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ﾗﾁｪｯﾄ式)

販売価格	14,000円（税抜）／ 15,400円（税込）		
カタログ価格	14,000円（税抜）／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/23 16:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			


〈トルクレンチの種類〉
● アジャスタブル型…
希望する値をあらかじめセットし
トルク値に達した時、音や感触で
るようにしてあり、ハンドルを回
設定トルクを変えます。設定値を
めに変える時に最適です。
● ダイヤル型…
トルク値をダイヤル盤のメモリリ
むようにしたものです。置き針式
定値が読みやすく、近い将来に
トルク値の計測にも使われます。
● プリセット型…
トルク設定は六角棒レンチ等をと
こんで調節し、トルクレンチテス
で設定値を確認してから使います
多数のナット等を締める作業に
ています。

片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96212
差込角	3/8”	トルク範囲(N･m)	5～25
最小目盛(N･m)	0.1	全長(mm)	268
重量(g)	630	精度	±3%
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向（時計回り）のみです。			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造			

代替品

品番　EA723TA-2

コメント　メモリご確認下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.