品番：EA688MD-13

品名：60-340N･m(1/2"DR) トルクレンチ(ﾗﾁｪｯﾄ式)

販売価格	19,200円（税抜）／ 21,120円（税込）		
カタログ価格	19,200円（税抜）／21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/23 16:53現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96313
差込角	1/2”	トルク範囲(N･m)	68～340
最小目盛（N･m）	2	全長（mm）	616
重量（g）	2120	精度	±3%
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造			
アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。			

代替品

品番　EA723TA-6

コメント

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.