品番：EA689SZ-1A

品名：[194個組]ツールワゴン付工具セット



販売価格	196,000円（税抜）／ 215,600円（税込）		
カタログ価格	196,000円（税抜）／215,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/04/30 22:00現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
入組み点数	194		

<セット内容>
・(1/4”)ソケットレンチセット
・(3/8”)ソケットレンチセット
・(1/2”)ソケットレンチセット
・両口スパナセット
・片目片口スパナセット
・片目片口スパナ＆キーレンチセット
・プライヤーセット
・スナップリングプライヤーセット
・モンキーレンチ＆プライヤーセット
・ドライバーセット
・やすりセット
・ハンマー＆ピンポンチセット

【(1/4”)ソケットレンチセット】
・差込角：1/4”
・ソケット(6角)…3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm
・ディープソケット(6角)…4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm
・ビットソケット…(+)：#1、#2、#3　(−)：4mm、5.5mm、6.5mm
　ポジドライブ：#1、#2、#3
　TORX：T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
　Hex：3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm

・ビット（全長：25mm）…(＋)：#0、#1、#2、#3　(－)：3mm、4mm、5mm、6mm
・ラチェットハンドル…143mm
・ドライバーハンドル…150mm
・エクステンションバー…50mm、100mm
・ユニバーサルジョイント…33.5mm
・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)

【(3/8”)ソケットレンチセット】
・差込角…3/8”
・ソケット（6角）…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
・ディープソケット（6角）…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・ラチェットハンドル…200mm
・エクステンションバー…250mm
・ロッキングエクステンションバー…75mm
・ユニバーサルジョイント

【(1/2”)ソケットレンチセット】
・差込角…1/2”
・ソケット（6角）…10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
・ディープソケット（6角）…10・13・17・18・19・21・22・24mm
・ラチェットハンドル…250mm
・ユニバーサルジョイント…68mm
・ロッキングエクステンションバー…125mm

【両口スパナセット】
・サイズ…6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm

【片目片口スパナセット】
・サイズ…5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
・全長…127～315mm　・12ポイント　・15°タイプ

【片目片口スパナ＆キーレンチセット】
・片目片口スパナ(12ポイント)…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・六角棒レンチ（ボールポイント付）…1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm

【プライヤーセット】
・ラジオペンチ…159mm
・ニッパー…160mm
・ニッパー（バネ付）…150mm
・ペンチ…200mm
・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ：φ1.6mm、ニッパー：φ2.0mm、ニッパー（バネ付）：φ5.0mm（プラスチックワイヤー）、ペンチ：φ2.3mm

【スナップリングプライヤーセット】
・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
・穴用リング径…ストレート、90°：12～65mm
・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
・軸用リング径…10～40mm（共通）
・全長…175mm（共通）

【モンキーレンチ＆プライヤーセット】
・モンキーレンチ…
　最大口幅：24mm、全長：200mm
　最大口幅：28mm、全長：250mm
・ラジオペンチ…
（切断能力）銅線：2.2mm、鉄線：2.0mm、硬線：1.6mm、全長：160mm
・ロッキングプライヤー（カーブジョー）…最大開口：42mm、全長：175mm
・ロッキングプライヤー（ロングノーズ）…最大開口：50mm、全長：150mm

【ドライバーセット】
・(＋)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0㎜(軸長:75㎜)、#2×6.0㎜(軸長:100㎜)、#3×8.0㎜(軸長:150㎜)
・(－)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6㎜(軸長:75㎜)、5.0×1.0㎜(軸長:75㎜)、6.0×1.2㎜(軸長:100㎜)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)
・(＋)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)
・(－)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2㎜(軸長:38㎜)

【やすりセット】
・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角
・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸

【ハンマー&ピンポンチセット】
・センターポンチ…φ4×120mm
・テーパーピンポンチ…φ3×120mm
・ピンポンチ…φ4×150mm
・エボシタガネ…5×129mm
・平タガネ…12×129mm
・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
・ボールピンハンマー
・プラスチックハンマー

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.