品番：EA701AA-10

品名：-50/ +200°C デジタル温度計(熱電対)

販売価格	6,000円（税抜）／ 6,600円（税込）		
カタログ価格	6,000円（税抜）／6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2026/01/23 08:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		

仕様

メーカー	エー･アンド･デイ	型番	AD-5605H
本体測定範囲	−60～+1，200℃	測定範囲	−50～+200℃(付属センサー)
分解能	0.1℃(-50～+199.9℃)　1℃(それ以外)	測定精度	±1%rdgまたは±1℃の大きい方（本体測定精度、熱電対温度センサの誤差含まず） ±2.2℃または±0.75rdgの大きい方（付属Kタイプ熱電対温度センサ）
電源	CR2032×1個	サイズ	本体：42(W)×21(D)×78(H)mm 付属センサーケーブル長：1m
重量	40g	入力端子	米国オメガ社小型熱電対コネクタ（SMP型）相当品に適合（平板電極の中央の間隔 7.9mm）
温度表示間隔	約1回/秒	最小表示	0.1℃（−50～+199.9℃） 1℃（−50～+199.9℃以外）
電池寿命	約1年（1日4分間使用した場合）	材質	ポリカーボネート、ABS
使用温湿度範囲	0～+50℃、80%RH以下（結露しないこと）	保存温湿度範囲	−20～+65℃（結露しないこと）
付属品	K熱電対センサー×1、電池(モニタ用)		
Kタイプ熱電対温度センサー付属（※EA701AB-1相当品）			

Kタイプ熱電対温度センサー：EA701AB-1、-2、-3(別売)
自動ゼロ点調整機能
オートパワーオフ機能付（解除もできます）
軽量・コンパクト・簡単操作

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.