品番：EA701AP-3

品名：-50/+275°C デジタル中心温度計(防水型)

販売価格	10,000円（税抜）／ 11,000円（税込）		
カタログ価格	10,000円（税抜）／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/15 06:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0844ページ		

仕様

メーカー	テストー（testo）	型番	0563106308（testo106）
測定範囲	−50～275℃	分解能	0.1℃
精度	測定値の±1%（+100～+275℃） ±0.5℃（−30～+99.9℃） ±1℃（−50～−30.1℃）	電源	CR2032×2個(付属)
サイズ	34(W)×20(D)×218(H)mm	プローブ長	55mm
重量	80g	機能	オートホールド、アラーム
防水性能	IP67	プローブシャフト直径	φ3mm
動作温度	−20～+50℃	保管温度	−40～+70℃
応答速度	10秒	測定間隔	0.5秒
電池寿命	約350時間	ディスプレイ	LCD
材質	ABS	規格	EN 13485
水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付			
アラーム機能が付いたプローブ一体型温度計です。			

国際HACCPの認証を受けており、食品の中心温度のスピーディな測定にも安心してご利用いただけます。
測定結果をスピーディに表示：2回／秒の測定回数と表示切換によりすばやく結果を確認
アラーム機能：とアイコン点灯による視覚アラームとブザー音による音響アラーム
測定センサの先端は細く頑丈で突き刺しやすく、挿入痕が残りにくい
オートホールド： 測定が安定した時点で、最終測定値を固定表示。転記に便利です。
小型、使いやすさ、少ないボタンで簡単操作、すぐに使用可
素早く正確な中心温度の測定（食品管理など）
読みやすいLCDディスプレイ
保護キャップが測定チップを損傷から保護
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.