品番：EA701XM-2

品名：-30°C/+500°C 放射温度計

販売価格	10,400円（税抜）／ 11,440円（税込）		
カタログ価格	10,400円（税抜）／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫：17　（2026/04/30 00:10現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GIS500
測定範囲	-30℃～+500℃	距離係数	12:1
測定精度	（代表値）表面温度-30～-10℃:±（1.8℃+0.1x周辺温度℃）表面温度-10～±0℃:±2.8℃表面温度 ±0～+100℃:±1.8℃表面温度 +100～+500℃:±1.8%	放射率	約0.75、0.85、0.95（切替式）
電源	単3アルカリ乾電池×2本(付属)	電池寿命	約9時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
サイズ	54(W)×101(D)×171(H)mm	重量	220g
レーザーマーカー	クラス2 レーザー波長:635nm	付属品	保護ケース アルカリ乾電池　単三型2本
レーザーマーカー付（1ポイント）			
表示分解能	0.1℃	機能	オートオフ、バックライト
使用温度範囲	-5~+50°C		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.