品番：EA701XR-2

品名：-50°C+1,200°C 放射温度計

販売価格	32,200円（税抜）／ 35,420円（税込）		
カタログ価格	32,200円（税抜）／35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/12 09:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

30:1のDS比により、遠距離でも正確な温度測定は可能です

仕様

メーカー	リジッド（RIDGID）	型番	36798
商品名	IR-200		
30:1のDS比により、遠距離でも正確な温度測定が可能です。			
レーザーマーカー付(2ポイント)			
分解能	0.1℃	測定範囲	-50～1200℃
距離係数	30:1	精度	±2.5℃(-50～20℃) ±1.0℃または±1.0%の大きい方 (20～1200℃)
放射率	0.10～1.00(設定可)	防塵・防水	IP54
機能	最大温度表示 連続測定モード バックライト Hi/Loアラーム設定	電源	9V電池×1個(付属)
サイズ	50(W)×95(D)×175(H)mm	重量	300g
付属品	ソフトケース		
三脚取付ねじ付(1/4¥")			

三脚(別売:EA781XD-3A)取付可
熱や換気に関する問題の診断、電動モーターやシステムの予防的モニタリング、蒸気トラップのトラブルシューティング、ヒューズや回路遮断器の過熱のチェックなどをすばやく行うことができます。
設定温度を超えると、視覚・音響アラームで通知
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA701BC-17 **コメント** 160°C～1,500°C 別ﾒｰｶｰ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.