品番：EA706CB-11

品名：デジタル騒音計

販売価格	32,800円（税抜）／ 36,080円（税込）		
カタログ価格	32,800円（税抜）／36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/29 17:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	SL-1340U
測定範囲	A特性：32～130dB C特性：20～8kHz	アナログレンジ	●アナログ(バーグラフ) ・Lo: 30 ～ 90 dB ・Med: 50 ～ 110 dB ・Hi: 70 ～ 130 dB
分解能	デジタル：0.1dB、 アナログ（バーグラフ）：2dB	サンプリング	デジタル：約2回/秒 アナログ：5回/秒
精度	±1.4dB（94dB、1kHzにて）	動特性	・FAST（時定数 125ms） ・SLOW（時定数 1s）
使用温湿度	0～+40 ℃、10～90 %RH（但し、結露のないこと）	保存温湿度	-10～+60 ℃、10～75% RH（但し、結露のないこと、電池を含まず）
サイズ	55(W)×25(D)×258(H)㎜	重量	約200g（電池含む）
電源	9V形乾電池×1個（付属）	電池寿命	約40時間（アルカリ電池使用時）
付属品	・風防スポンジ ・収納ケース ・取扱説明書（保証書付）	機能	・アラート機能 ・測定対象に応じて時定数の切り替え（FAST/SLOW） ・キャリブレーション機能（A特性のみ。キャリブレータは別売。） ・バーグラフ ・測定の最大値または最小値を表示 ・オートパワーオフ(約30分/解除可能)

安全規格	IEC61672-1 Class2	校正	可
AC/DC出力端子付き			
測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」と、測定値の変化量がグラフで瞬時に認識できる「アナログ表示」の両対応			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA706CB-11A **コメント** 変更点：品番

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.