品番：EA706X-10

品名：1.00～300mm 超音波厚さ計

販売価格	110,000円（税抜）／ 121,000円（税込）		
カタログ価格	110,000円（税抜）／121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/03 09:35現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0766ページ		



金属、ガラス、プラスチック、セラミックスなどの肉厚測定。固定タイプでは測定が難しい場所に

仕様

超音波パルス反射方式	5MHz	測定単位	mm
測定範囲	1.00～300mm	最小目盛	0.01mm
測定精度	±（0.5%+0.001”）	電源	単3電池×2本(付属)
サイズ	73(W)×32(D)×150(H)mm	重量	232g
付属品	プローブ、 USB出力ケーブル、 ケース、接触用ゲル	音の速度範囲	11000～9999 m/s、 3280～32805ft/s
サンプリングレート	1点測定：4Hz、ｽｷｬﾝﾓｰﾄﾞ：10Hz	ディスプレイ	4桁のLCD（液晶ディスプレイ）
作動温度	0～+60℃	電池寿命	約100時間
機能	ゼロリセット機能、音速校正機能、2点校正機能、乾電池寿命保護のためオートパワーセーブおよびオートパワーオフ機能		

メニュー操作式の多機能テスターで、基本的な厚さ測定機能を備えています。

金属、ガラス、プラスチック、
セラミックスなどの肉厚測定。
固定タイプでは測定が難しい場所に。

2つの作業モード:1点測定およびスキャンモード
プローブと材料の接触状態を示す接触状態表示
乾電池のアイコンでバッテリー残量の表示
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.