品番：EA707A-37

品名：デジタルマルチメーター

販売価格	21,000円（税抜）／ 23,100円（税込）		
カタログ価格	21,000円（税抜）／23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/06 01:50現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0789ページ		

仕様

メーカー	日置電機（HIOKI）	型番	DT4223
仕様	検電付	測定方式	真の実効値式
直流電圧	600m/6/60/600V 基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt.	交流電圧	6/60/600V、周波数特性: 40 Hz～1 kHz 基本確度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
規格	CATIV 300V,CATIII 600V	抵抗	600/6k/60k/6M/60MΩ 基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt.
周波数	99.99/999.9/9.999kHz 基本確度: ±0.1 % rdg. ±2 dgt.	電源	単4電池×1本（付属）
連続使用時間	35時間 (バックライト消灯時)	サイズ	72(W)×38(D)×149(H)mm
重量	190g(電池, ホルスタ含む)	検出電圧範囲	(50/60Hz)AC80V～AC600V
導通チェック	導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上	表示	4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ
表示更新レート	5 回/s (静電容量: 測定値により0.05～5回/s, 周波数: 1～2回/s)	使用温度範囲	−10℃～+65℃
防水性能	IP42	機能	・検電 ・漏電ブレーカー遮断防止 ・フィルタ

			・データホールド ・リラクティブ表示 ・オートパワーセーブ
付属品	・テストリード×1 ・ホルスタ×1 ・取扱説明書×1		

電圧保護機能付で誤入力による停電・火傷を防止
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
1mの落下に耐える堅牢設計
DC V基本確度±0.5%、AC Vの f特40～1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
表示バックライト
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.