品番：EA707G-17

品名：アナログマルチテスター

販売価格	7,480円（税抜）／ 8,228円（税込）		
カタログ価格	7,480円（税抜）／8,228円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/19 11:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0786ページ		

仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	SP18D
仕様	本体	直流電圧	0.3/3/12/30/120/600V
交流電圧	12/30/120/300/600V	直流電流	60μ/30m/0.3A
抵抗	2k/20k/2M/200MΩ	許容差	●直流電圧：±3%以内 ●交流電圧：±3%以内 ●直流電流：±3%以内 ●抵抗：目盛長の±3%以内
バッテリーチェック	1.5V/1.5Vボタン電池	周波数特性	AC12Vレンジ 30Hz～70kHz、 AC30Vレンジ 30Hz～20kHz:変動値±3%以内
電源	R6P：単3形乾電池(付属)×2	内蔵ヒューズ	Φ5.2×20㎜（250V/0.5A）
サイズ	129(W)×41.5(D)×160(H)㎜	重量	約320g
テストリード	全長：約0.9m ピン先：19㎜	付属品	●ハンドストラップ ●予備ヒューズ（F0301） ●取扱説明書 ●ケース付 ●ピンキャップ付
使用温湿度範囲	0～43 ℃，80%RH以下結露のないこと	周波数の影響	30Hz～80kHzの間で±3%以内（AC12Vレンジ）
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

耐衝撃メータ
持ち運びや収納に便利なケース一体型
200MΩまでの抵抗を低電圧（3V）で測定可能
0.01μF～1000μFまでのコンデンサ容量測定
抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能
スタンド兼用のパネル面保護カバー付
通常電池およびコイン電池の測定も可能。
読み取り易いミラー付スケール

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.