品番：EA707G-19A

品名：アナログマルチテスター

販売価格	6,980円（税抜）／ 7,678円（税込）		
カタログ価格	6,980円（税抜）／7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/19 11:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0786ページ		

仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	CP8D
仕様	本体	直流電圧	0.25/2.5/10/50/250/500V（4kΩ/V）
交流電圧	10/50/250/500V（4kΩ/V）	直流電流	0.25m/25m/500mA
負荷電流	0～74mA/7.4mA/150μA	抵抗	2k/20k/1MΩ
許容差	●直流電圧：±3%以内 ●交流電圧：±4%以内 ●直流電流：±3%以内 ●抵抗：目盛長の±3%以内	バッテリーチェック	0.9～1.5V
導通	約100Ω以下でブザー音　開放電圧約1.5V	周波数特性	AC10Vレンジ 30Hz～100kHz、AC50Vレンジ 30Hz～20kHz:変動値3%以内
低周波出力	-20～36dB	電源	R6、LR6（単3形）×1
内蔵ヒューズ	Φ5.2×20㎜（250V/0.5A）	サイズ	82(W)×26(D)×119(H)㎜
重量	約170g	付属品	●テストリード（EA707NA-19） ●取扱説明書 ●携帯ケース
薄型ハード			
ケース含めて、手のひらサイズ			

収納・携帯性優れた頑丈なハードケースが標準付属
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先（18㎜)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.