品番：EA708D-17A

品名：クランプメーター(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

販売価格	20,800円（税抜）／ 22,880円（税込）		
カタログ価格	20,800円（税抜）／22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 11:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0791ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	DCL1200R
仕様	本体	交流電流	400/1200A
直流･交流電圧	6/60/600V	オート抵抗	6k/60k/600k/6MΩ
抵抗	600Ω	周波数	9.999/99.99/9.999k/30kHz
静電容量	100n/1000n/10μ/100μ/2000μF	最高確度	●交流電流:±(1.7%+5) ●直流電圧:±(0.7%+3) ●交流電圧:±(1.7%+5) ●オート抵抗:±(1.2%+4) ●抵抗:±(2.2%+8) ●周波数:±(0.6%+4) ●静電容量:±(3.7%+5)
分解能	●交流電流:0.1A ●直流･交流電圧:0.001V ●オート抵抗:1Ω ●抵抗:0.1Ω ●周波数:0.001Hz ●静電容量:0.1nF	導通	0～155Ω（±145Ω）でブザー発音 開放電圧:約0.4V
ダイオードテスト	開放電圧:約1.6V	EF（検知機能)検電	ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz
サンプルレート	5回/秒	周波数特性	ACAは50/60Hz、ACV50～500Hz
表示桁数	6000	クランプ径/導体サイズ	Φ42㎜/20×54㎜

電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	DCVにて連続約90時間（アルカリ電池、バックライト消)
サイズ	95(W)×45(D)×238(H)㎜	重量	約290g
機能	●マルチメータ機能（ACV、DCV、コンデンサ容量、周波数測定） ●オートパワーオフ（約3分）解除不可 ●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能	安全規格	IEC61010CAT.Ⅲ600V
付属品	●テストリード（EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜） ●携帯ケース ●取扱説明書 ●ピンキャップ		

真の実効値計測可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
大口径でも軽い真の実効値対応多機能クランプ
ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約290g
AC1200A（真の実効値）測定
非接触検電器を内蔵
低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能搭載
押しやすい大きなホールドボタン
見やすい大型液晶採用

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.