品番：EA708KC-1B

品名：クランプメーター(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

販売価格	15,600円（税抜）／ 17,160円（税込）		
カタログ価格	15,600円（税抜）／17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/04/10 18:56現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	C-13
直流･交流電流	40/400A	直流電圧	400m/4/40/400/600V
交流電圧	4/40/400/600V	クランプ内径	30mm
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	機能	導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、ゼロ調整、オートパワーオフ、非接触検電機能、交流電流測定、直流電流測定、交流電圧測定、直流電圧測定、抵抗測定
電源	単4電池×2本(別売)	サイズ	65(W)×38(D)×200(H)mm
重量	205g	表示	4000カウント
極性表示	自動”-”符号のみ表示	オーバーレンジ表示	”OL”マーク点灯
サンプリング	2回/秒	レンジ切替	手動
使用温湿度	+5～+40℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）	保存温湿度	−20～+60℃、80%RH以下
オートパワーオフ	約30分(解除可能)	電池寿命	約60時間
適合規格	IEC61010-1準拠　600V　CAT.III		
収納ケース、テストリード、熱電対センサー、変換ソケット付			

真の実効値測定可能
非接触検電、K熱電対での温度測定が可能な多機能AC/DCクランプマルチメーターです。
非接触検電機能付きで、交流電量が確認できると、LEDランプが光ります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.