品番：EA708LC-5A

品名：[Io/Ior] リーククランプテスター(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

販売価格	95,000円（税抜）／ 104,500円（税込）		
カタログ価格	95,000円（税抜）／104,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/06 20:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		

仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	MCL-400IR+
測定機能	交流電流(負荷電流･漏れ電流)、高調波電流、交流電圧	測定範囲	AC：40mA/400mA/4A/40A/300A ACV：500V
高調波電流測定レンジ	基本波/第3/第5/第7/第11/第13次	交流電流確度	40mA/400mA/4A/40Aレンジ ±1.0%rdg±8dgt 300Aレンジ ±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能	0.01mA	サンプルレート	2回/秒
使用回路電圧	AC500V以下	クランプ内径	φ40mm
電源	単4マンガン電池UM-4×3個(付属)	サイズ	70(W)×34(D)×223(H)mm
重量	約440g	使用温湿度	0～40℃(80%RH)
その他機能	･データホールド ･オートパワーオフ機能	付属品	･ソフトケース ･テストリード ･取扱説明書
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3･5･7･11･13次)、交流電流･交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー			
電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.