品番：EA708X

品名：直流信号発生器

販売価格	143,000円（税抜）／ 157,300円（税込）		
カタログ価格	143,000円（税抜）／157,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/03 06:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0803ページ		






仕様

メーカー	日置電機（HIOKI）	型番	SS7012
出力方式	バイポーラのシンク･ソース方式	出力範囲	定電圧：0～±25V、 定電流：0～±25mA
出力精度	定電圧：設定の±0.03±300μV (0～±2.5V)、 設定の±0.03±3mV(0～±25V)、 定電流：設定の±0.03%、±3μA	測定範囲	電圧：0～±28V、 電流：0～±28mA、 温度：-25～+80℃
測定精度	電圧：±0.03%rdg.±300μV(0～±2.8V)、 ±0.03%rdg.±3mV(0～±28V)、 電流：±0.03%rdg.±3μA、 温度：±0.5℃	標準抵抗	100 Ω (±0.2 Ω)
メモリ発生	最大ステップ数20	発生時間間隔	1～99 s (CV, CC, TCモード)
サンプリングレート	1.67回/s	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	104(W)×58(D)×180(H)mm	重量	710g
付加機能	ゼロアジャスト,オーバロード表示,USB通信,モニタ	付属品	入力コード×1,テストリード×1,ヒューズ×1,取扱説明書×1
工場、発電所、ビルなどの計装システムのチェックや温調機器、分電盤のチェックに。			
発生･測定が同時にできます。			

片手で持てるフィールドキャリブレータ
安定度を向上し、校正コストを低減
計装システム（4-20mA）のループ試験に。
温調機器・ディストリビュータの確認に。
熱起電力発生(TC)8種
キャリブレータとして生産設備の保守・電子機器の評価に。
電子負荷（最大DC25mA）としての使用に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.