品番：EA709BK-3

品名：絶縁抵抗計(太陽光発電ｼｽﾃﾑ用)

販売価格	56,200円（税抜）／ 61,820円（税込）		
カタログ価格	56,200円（税抜）／61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/07 07:14現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0802ページ		



仕様

メーカー	日置電機（HIOKI）	型番	IR4055-11
仕様	本体+リード棒仕様 (Bluetooth4.0搭載)	交流電圧測定	420/600V(精度：±2.3%rdg. ±8dgt)
直流電圧測定	4.2/42/420/1000V (精度：±1.3%rdg.±4dgt)	定格	CATIII 600V
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	20時間,10時間(Bluetooth ON)
サイズ	159(W)×53(D)×177(H)mm	重量	600g
付属品	スイッチ付リードセット、首掛けストラップ、取扱説明書	絶縁抵抗測定	測定電圧(DCV)： 50/125/250/500/1000V、 定格抵抗： 100/250/500/2000/4000MΩ
PVΩ測定	測定電圧(DCV)：500/1000V、 定格抵抗：2000/4000MΩ	過負荷保護	AC 660V(10 s),DC 1200V(10 s)
直流電圧	4.2 V (0.001 V分解能)～1000 V (1 V分解能), 4レンジ, 確度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (1000 V超の範囲は確度保証なし)	交流電圧	420 V (0.1 V分解能)/600 V (1 V分解能), 2レンジ, 50/60 Hz, 確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (600 V超の範囲は確度保証なし)

表示	半透過型FSTN液晶, バックライト	応答時間	絶縁抵抗レンジ1秒, PVΩファンクション4秒
機能	活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ	防水性能	IP40
適合規格	JIS C1302: 2018	インターフェース	BluetoothR 4.0 LE, iOS端末またはAndroid端末に測定値表示

PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
PV専用ファンクション搭載(測定時間4秒)
JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
コンパレータ機能搭載
高速表示と無線記録でパパッと検査完了
発電中PVの影響を受けずに絶縁抵抗を測定
PVΩ レンジを持つ 絶縁抵抗計は短絡しなくても正確、安全に測定できます
素早い測定値表示で作業がはかどる
比較判定機能を使えば測定結果を良否判定
リードで測定の開始と停止をリモート操作
操作性抜群の測定スイッチ
現場で安心の頑丈設計
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.