# 品番：EA712AH-1A

# 品名：デジタル照度計

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 77,000円（税抜）／ 84,700円（税込） | | |
| カタログ価格 | 77,000円（税抜）／84,700円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/08/13 15:34現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0804ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日置電機（HIOKI） | 型番 | FT3424 |
| 階級 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級 | 受光素子 | シリコンフォトダイオード |
| 測定範囲 | 20.00/200.0/2,000/20,000/200,000lx | 分解能 | 0.01/0.1/1/10/100lx |
| 測定精度 | ±2%rdg(3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) | 電源 | 単3電池×2本(付属)<br>USBバスパワーDC 5V |
| 最大定格電力 | 500mVA | 連続使用時間 | 300時間 |
| サイズ | 78(W)×39(D)×170(H)mm | 重量 | 310g(電池含む) |
| 機能 | タイマホールド、メモリ、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト | 防塵・防水性 | IP40 |
| 測定レンジ切替 | オート/マニュアル | 確度保証温湿度範囲 | 21 ℃～27 ℃, 75% rh以下 |
| 応答時間 | オートレンジ：5秒以内<br>マニュアルレンジ：2秒以内 | D/A出力 | 出力レベル: 2 V /レンジf.s. (レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)<br>出力確度: ±1% rdg. ±5 mV (表示カウントに対して) |
| インターフェース | USB 2.0 (FT3424, FT3425) | 準拠規格 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級, DIN 5032-7: 1985 class B |
| 付属品 | 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 池 (LR6) ×2, センサキャップ (ストラップ付) ×1, 携帯用ケース (ソフトケース) ×1, ストラップ (本体用) ×1, USBケーブル (0.9 m) ×1, CD-R (USBドライバ, 専用PCアプリケーションソフトウェア, 通信仕様書) ×1 | | |

| |
|---|
| LED/OLED照明の測定に対応 |
| 携帯ケース、ストラップ、USBケーブル、CD-R付 |
| 非常灯や誘導灯などの低照度から高照度<br>(200,000lx)まで広くカバー |
| 本体とセンサの分離測定可能 |
| 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上 |
| 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.