品番：EA712HA

品名：静電気レベルメーター

販売価格	131,900円（税抜）／ 145,090円（税込）		
カタログ価格	131,900円（税抜）／145,090円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/07 07:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	白光（HAKKO）	型番	FG450-01
電源	006P 9V 乾電池×1本（付属）	測定電位範囲	通常モード:0.00～±19.99kV (分解能:0.01kV) イオンバランスモード:0.000～±1.999kV (分解能:0.001kV)
信号検出方法	振動式チョッパ方式	表示データ更新頻度	0.5秒
測定精度	±10% of reading ±2 digit	連続使用時間	約10時間 (アルカリ電池使用時)
測定距離	30mm (被測定物と検出部間)	測定距離調整	赤色LED光焦点式
センサーヘッド部回転角度	180度 (各45度で停止)	表示部	バックライト内蔵LCD表示
極性表示	＋極性･－極性表示	モード	イオンバランス/電位測定
バッテリーチェック	表示部に残量表示	動作環境	0～+40℃、20～70%RH (結露無きこと)
サイズ	68(W)×22(D)×138(H)mm	重量	約160g ※重量は電池を含みます。
付属品	アース線、ストラップ、乾電池（006P 9V / お試し用）、イオンバランスプレート（ねじ付）		

フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA710SA **コメント** 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.