品番：EA713BC

品名：ドエルP/Sタコテスター

販売価格	80,500円（税抜）／ 88,550円（税込）		
カタログ価格	80,500円（税抜）／88,550円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 04:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0309ページ		

仕様

メーカー	城西システム	型番	ME-1B
適用エンジン	4サイクルガソリンエンジン (1･2･3･4･5･6･8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能	測定項目	ドエル角：2･3･4･5･6･8気筒 回転数：0～1500rpm･0～7500rpm
測定コード	一次用クリップセンサ約2m 二次及び一次用クランプセンサ約2m	電源	単3電池×4本（付属）
サイズ	221×46×142(H)mm	重量	約1.1kg
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.