品番：EA714N-11A

品名：デジタル回転計(非接触型)

販売価格	39,800円（税抜）／ 43,780円（税込）		
カタログ価格	39,800円（税抜）／43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/18 04:02現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0805ページ		

非接触 (赤色可視光光電反射) 方式 別売アタッチメント装着で接触式へと変換可能

仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	SE300
測定方式	基本：赤色可視光光電反射方式 拡張：接触方式　※別売ENC-3使用時のみ	測定範囲	●30.0～99999rpm ●0.50～1600.0rps ●0.600～1999.0ms ●0～99999count
測定モード	・rpm, rps (回転速度) ・ms (周期) ・count (カウント) ・m/min , m/s (周速)※別売ENC-3使用時	測定距離	約50～500㎜
使用環境条件	高度2000m以下・屋内使用・環境汚染度 II	動作温湿度	5℃～40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	-10℃～40℃,80%RH以下 (結露のないこと) ※長期間の保存時は電池を外すこと	確度保証範囲	23±5℃,80%RH以下(結露のないこと)
確度	±(0.03%rdg+1dgt)	表示	99999カウント　バックライト付き
サンプルレート	約1秒(回転速度・周期・周速 計測時) 約0.1秒 (カウント 計測時)	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	28時間 (アルカリ電池使用、バックライト非点灯時)	電池寿命警告	約2.3V以下でバッテリーマーク点灯

サイズ	60(W)×50(D)×210(H)㎜(本体のみ) 60(W)×50(D)×298(H)mm (接触アダプタ+接触子含む)	重量	約218g(本体のみ)
機能	●MAX（最大値）／MIN（最小値）表示 ●オートパワーオフ（約2分、解除可能） ●データホールド ●明るいバックライト	付属品	●携帯ケース ●反射シール（50 枚） ●取扱説明書

市販のカメラ用三脚（ねじサイズ：1/4”-20 UNC）を使用した固定設置が可能
安定した測定ができる持ちやすさを追求したデザイン
非接触式デジタルタコメータ
非接触測定での検出距離が長く（最大約50cm）、 回転体から離れた位置での測定が可能
別売アタッチメント使用で接触式回転計としても使用可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA714KA **コメント** 測定距離
	品番 EA714AD-1 **コメント** 測定距離

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.