品番：EA715A-24

品名：50g(0.001g) 精密はかり

販売価格	17,300円（税抜）／ 19,030円（税込）		
カタログ価格	17,300円（税抜）／19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/20 18:18現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	MS-50
電源	単4電池×4本（付属）	サイズ	96(W)×150(D)×64(H)mm
載皿サイズ	φ65mm	重量	約220g（電池含む）
秤量	50g	最小目盛	0.001g
精度	±0.003g（0～30g）、±0.005g（30～50g）	使用温湿度	+10～+30℃（但し、結露のないこと）
機能	バックライト、オートパワーオフ、風袋	付属品	分銅（50g）、ピンセット、スプーン、計量皿
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能			
バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付			
測定物の個数が測れる数量計測機能搭載			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.