品番：EA715CB-23

品名：3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

販売価格	4,000円（税抜）／ 4,400円（税込）		
カタログ価格	4,000円（税抜）／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：20　（2025/08/06 07:34現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0770ページ		

仕様

メーカー	エー･アンド･デイ	型番	UH-3201-W
秤量	3000g	最小目盛	1g
電源	単3電池×2本(付属)	載皿サイズ	145(W)×145(D)mm
サイズ	150(W)×190(D)×35(H)mm	重量	390g
使用範囲	0.5g～3000g	カラー	ホワイト
精度	±2g:2～750g ±3g:750～1500g	計量安定時間	約2秒
オートパワーオフ	約4分	使用温度範囲	10～40℃(結露なきこと)
保存温度範囲	0～50℃(結露なきこと)	目安表示	0.1g (100gまで表示可能)
消費電流	約8mA		
0.1g単位で100gまで、1g単位で3kgまではかれます。			
1台で2台分はたらく便利スケール			
微量モード 0.1g単位で100gまではかれます。			
標準モード 1g単位で最大3kgまではかれます。			

風袋引き機能 容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。
オートパワーオフ機能 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。
収納ケース付き 収納に便利なプラスチックケース付きです。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ご注意ください 家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。 また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.