品番：EA719K-25

品名：溶接ゲージ(ｽﾃﾝﾚｽ製)



販売価格	19,800円（税抜）／ 21,780円（税込）		
カタログ価格	19,800円（税抜）／21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/28 17:06現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0764ページ		

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WG-3
測定範囲（サイズ）	余盛高さ：10㎜ すみ肉脚長：50㎜ すみ肉のど厚：50㎜ アンダーカット深度：10㎜ ルート間隔：0.5～5㎜ 丸棒径：10㎜ 開先（ベベル）角度：0～60°（最小読取値：5°）	精度	長さ寸法の測定：±0.4㎜ 角度測定：±0.7°
サイズ	125×7×90㎜	材質	ステンレス
重量	198g	用途	溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間、アンダーカット、角度等の測定に
付属品	●PCケース		

溶接ゲージの中で最高級品です。

ベースが厚く、安定した測定が可能になります。

深さ測定、デプスゲージとしても使用できます。

最大50㎜の余盛寸法の測定が可能

アンダーカット測定ができます。

回転子を備え多種の測定が可能です。
シルバー仕上により写真撮り時の反射を低減します。
確認しやすい半透明プラスチックケース付です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.