品番：EA719K-3

品名：45°-135° 溶接角度定規(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)

販売価格	25,000円（税抜）／ 27,500円（税込）		
カタログ価格	25,000円（税抜）／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/16 22:12現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0095ページ0765ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	77888
サイズ	1010×550×54mm(90°時)	材質	本体：アルミ リベット：ステンレス
重量	1500g	角度精度	直角：1,000mmにつき1mm以下
目盛	角度45°～135° 勾配5/10（5寸勾配）まで	用途	角度、勾配の測定等に。

溶接の仮止めに便利な角度定規です。

定規表面に絶縁塗装を施している為、通電しにくく溶接棒が触れてもスパークしにくくなっています。

底面裏の両端には3個ずつ、計6個の強力マグネット付

強力マグネットで、側面にピタッと止められます。

本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。

角度を自由に変えられ、合わせやすい角度・勾配目盛付ですので、角度のついた型を作る手間が不要です。

横に設置しても自重で落ちる事が無く、作業性に大変優れます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.