品番：EA719K-30

品名：溶接ゲージ(ｽﾃﾝﾚｽ製)



販売価格	7,000円（税抜）／ 7,700円（税込）		
カタログ価格	7,000円（税抜）／7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/05 17:08現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WGU-7M
測定範囲（サイズ）	本体直尺目盛：50・60㎜ 余盛高さ：25㎜ すみ肉脚長：25㎜ すみ肉のど厚：15㎜ アンダーカット深度：25㎜ ルート間隔：2～5㎜ 開先（ベベル）角度：0～60°（最小読取値：5°）	精度	長さ寸法の測定： ±0.4㎜（のど厚測定±0.7㎜工場製作精度） 角度測定：±2
サイズ	95×1.5×70㎜	材質	ステンレス
重量	118g	用途	溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に
付属品	●ビニールケース		
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に最適です。			
一般の溶接、建設、造船、橋梁など鉄骨、組立での溶接作業にとても便利です。			
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.