品番：EA719K-54

品名：25°-65° アングル開先ゲージ



販売価格	16,000円（税抜）／ 17,600円（税込）		
カタログ価格	16,000円（税抜）／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 07:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0765ページ		




仕様

メーカー	新潟精機	型番	WGA-65
測定範囲（サイズ）	開先（ベベル）角度：25～65°（最小読取値：0.5°） 仕口部の角度スタッド溶接後の傾き：70～110°	精度	角度測定：±0.5°
サイズ	63×1.5×117.5㎜	材質	ステンレス（シルバー仕上）
重量	74g	用途	突き合わせ継手の開先角度、溶接仕口部の角度測定に
付属品	●プラスチックケース		

各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。
測定が難しかった内角の測定ができます。
先端の鋭利化によりルートギャップ0㎜、15㎜以下の薄板の測定にも対応できます。
現場で使いやすい大きな目盛です。
併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。
反射しにくいシルバー仕上です。
堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.