品番：EA720YV-11

品名：150x300mm 厚手幅広シルバー曲尺(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)



販売価格	3,970円（税抜）／ 4,367円（税込）		
カタログ価格	3,970円（税抜）／4,367円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 12:59現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0732ページ		





仕様

メーカー	シンワ測定	型番	10425
測定目盛（表）	(外)30×15cm (内)25×10cm	測定目盛（裏）	(外)30×15cm (内)25×10cm
サイズ	320(160)×20×2.0mm	重量	144g
材質	本体：ステンレス(SUS430J2) 磁石：ネオジム	長さの許容差	±0.2mm
直角度	100mmにつき0.1mm以下	最小目盛	1mm
角部形状	同厚	竿部断面	厚手
用途	・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉄工業や板金業などの金属へのケガキ作業に		

表裏cm単位表示
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
8段目盛(8つの面全てに目盛付)
高所作業で曲尺を落とさない様に足場等にぴったりくっつけられます。
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付

校正証明書（一般）発行可能
赤数字入
JIS規格品
マグネット付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.