品番：EA721XM-11

品名：デジタル受光器(ﾛｯﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ付)

販売価格	45,500円（税抜）／ 50,050円（税込）		
カタログ価格	45,500円（税抜）／50,050円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/31 00:34現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0717ページ		



仕様

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
メーカー	マイゾックス（myzox）	型番	D-RE2/D-RC
仕様	セット(受光器・ロッドクランプ)	受光幅	90mm(−30mm〜60mm)
数値表示範囲	80mm(−25mm〜55mm)	受光角度	±45°
検出可能波長	450nm〜800nm	受光可能範囲	1m〜300m(EA721XM-10の受光器使用時)
受光単位(分解能)	0.5mm・1.0mm・2.0mm・5.0mm・10.0mm	ブザー音量	High：100dBA Low：75dBA
オートパワーオフ	受光または操作しない状態で30分後	受光センター位置	本体上端から41mm
0セット可能範囲	50mm	サイズ	69(W)×25(D)×135(H)mm
重量	約175g(電池含まず)	防塵・防水性能	IP67
電源	単3アルカリ乾電池×1本(付属)	電池寿命	約45時間
使用温度範囲	−20〜70℃	保管温度範囲	−40〜70℃
付属品	・デジタル受光器 ・ロッドクランプ ・単3アルカリ乾電池×1本		

5段階の受光単位から選択可能
新たに0.5mmという非常に詳細な受光単位が追加され、5段階から選択可能になりました。
作業用途に合わせて自由に選択いただけます。

0セット機能搭載
任意の高さを基準(0位置)に設定することができ、レベルを確認する作業などで効率的作業が行えます。
また、クランプを締め込む際におこりうるズレの心配がありません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.