品番：EA722ZG-60

品名：60～ 75℃ 示温材(真空用ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/10枚)



販売価格	5,300円（税抜）／ 5,830円（税込）		
カタログ価格	5,300円（税抜）／5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/16 19:47現在）		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	0817ページ		





1Pa～常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。

仕様

メーカー	日油技研工業	型番	VL-60
商品名	真空用サーモラベル	表示温度	60･65･70･75℃
変色前	淡黄	変色後	黒
変色精度	±2℃	サイズ	8×20mm
入数	10枚	材質	フィルム、示温インキ、紙、接着剤
用途	エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理	仕様	不可逆性

4点式
1Pa～常圧下の温度が一目でわかります。
減圧条件下でも変色温度±2℃～4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温（20℃）付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.