品番：EA723A-27

品名：27mmx 65N.m ﾌﾚｱｰﾅｯﾄ用トルクレンチ

販売価格	9,170円（税抜）／ 10,087円（税込）		
カタログ価格	9,170円（税抜）／10,087円(税込)		
在庫数	最新在庫：97　（2026/02/12 07:12現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0016ページ		



握りやすいゴムクリップ

仕様

精度	±3%以内	全長	280mm
口径	27mm	トルク	65N･m
適合フレアナット	5/8”（φ15.88mm)	重量	537g
エアコン、冷凍機用			
フレアーナット用			

＜使用方法＞
1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.