品番：EA723JG-11

品名：30- 140N･m(1/2"DR) [ﾀﾞｲﾔﾙ式]トルクレンチ

販売価格	53,200円（税抜）／ 58,520円（税込）		
カタログ価格	53,200円（税抜）／58,520円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 06:33現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0506ページ		

仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	CMD143
精度	±3%		
左右両方向の測定が可能			
耐久性と精度に優れています。			
置針式の為、測定値の読み取りが容易で、ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です。			
樹脂ケース付			
差込角	1/2”	トルク範囲	30～140N･m
最小目盛	2N･m	全長	545mm
重量	1340g		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.