品番：EA723KT-5

品名：M5/2.6N.m トルクアダプター(電気工事用)

販売価格	3,130円（税抜）／ 3,443円（税込）			
カタログ価格	3,130円（税抜）／3,443円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/04 10:24現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0511ページ			



仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	ATA-M5
用途	配線のネジ締めトルク管理に	適合ねじサイズ	M5
トルク範囲	2.6N･m	全長	75mm
六角シャンク	1/4”	精度	±10%
差込六角対辺	1/4”	軸径	φ12mm
使用可能回数	約5,000回	材質	炭素鋼･ピアノ線･アルミ合金･ネオジウム磁石
重量	42g		

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。（ネジ、母材を痛めない）

配電盤のネジ締め、トルク管理に最適

電動ドライバードリル（7.2V以下）や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。

配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプター

RoHS2適合品

※インパクトドライバーには使用できません

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.