# 品番：EA723NE-300B

# 品名：40-300N･m(1/2"DR) [ﾗﾁｪｯﾄ式]トルクレンチ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 50,300円（税抜）／ 55,330円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 50,300円（税抜）／55,330円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/12/17 06:04現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | |
| カタログページ | 0509ページ | | | |



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | TONE | 型番 | T4MN300H |
| 用途 | 規定トルクでのボルト締め付け作業に | 差込角 | 1/2” |
| トルク範囲 | 40～300N･m | 最小目盛 | 2N･m |
| 精度 | ±3% | ラチェット歯数 | 20 |
| 最大トルク時の手力 | 491N | 適応ボルト | (参考)<br>普通:M14～M20<br>高力:M12～M14 |
| 全長 | 716mm | 重量 | 1840g |
| ハンドルカラー | ブラック | ケースサイズ | 765(W)×97(D)×75(H)mm |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | | | |
| ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き | | | |
| トルク負荷方向は右回転のみです。 | | | |
| 校正証明書（トレーサビリティ体系図付）、取扱説明書、樹脂ケース付き | | | |
| ケース付き | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.