品番：EA723WA-1

品名：2 - 15cN･m トルクドライバー(ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙ型

販売価格	18,200円（税抜）／ 20,020円（税込）		
カタログ価格	18,200円（税抜）／20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/16 22:55現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0514ページ		



仕様

メーカー	東日製作所（TOHNICHI）	型番	RTD15CN
用途	ねじ締付け時のトルク管理に	トルク値	2～15cN･m
最小目盛	0.1cN･m	精度	±3%
差込六角対辺	1/4”	適用ネジ	小ねじ:M1.8 タッピンねじ:M1.4･M1.6
全長	101mm	握り部径	φ16mm
重量	50g	付属品	校正証明書(検査成績書を含む)

アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。

トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。

ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.