品番：EA725C-10

品名：150mm ノギス(自動ｽﾄｯﾌﾟ付)



販売価格	6,300円（税抜）／ 6,930円（税込）		
カタログ価格	6,300円（税抜）／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/08 00:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GHS-15
最大測定値(mm)	150	最小読取値(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	40	本体幅	236㎜
本体高さ	77㎜	奥行	9㎜
最大許容誤差	±0.05㎜	材質	ステンレス（シルバー仕上）
重量	160g	タイプ	アナログ
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付			
指掛けを離せばバーニヤが止まり、被測定物から外す時もジョウが動きません。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
M型ノギスです。			
バーニヤー体タイプで目盛も見やすいです。			
指掛け部が自動クランプ式です。			

代替品

品番	EA725BC-1
コメント	自動ｽﾄｯﾌﾟ機能なし

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.