品番：EA725EH-120

品名：5- 30mm [ﾃﾞｼﾞﾀﾙ]ｲﾝｻｲﾄﾞﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ

販売価格	31,100円（税抜）／ 34,210円（税込）		
カタログ価格	31,100円（税抜）／34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/28 04:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		

仕様

メーカー	新潟精機	型番	MCD334-30I
測定範囲(mm)	5～30	最小読取値(mm)	0.001
スピンドル径	φ8㎜	最大許容誤差	6μm
本体幅	190㎜	本体高さ	76㎜
奥行	27㎜	電源	SR44×1個
材質	フレーム：球状黒鉛鋳鉄、 スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 測定面：超硬チップ	重量	330g
付属品	●PCケース ●キースパナ ●SR44（テスト用） ●基準リングゲージφ5	用途	内側寸法の測定に
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。

代替品

	品番 EA725EH-120A **コメント** 変更点:重量、電源、ｵｰﾄｵﾌ時間

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.