品番：EA725EH-122

品名：50- 75mm [ﾃﾞｼﾞﾀﾙ]ｲﾝｻｲﾄﾞﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ

販売価格	51,000円（税抜）／ 56,100円（税込）		
カタログ価格	51,000円（税抜）／56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/28 06:57現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		

仕様

メーカー	新潟精機	型番	MCD334-75I
測定範囲(mm)	50～75	最小読取値(mm)	0.001
スピンドル径	φ8㎜	最大許容誤差	8μm
本体幅	199㎜	本体高さ	77㎜
奥行	26㎜	電源	SR44×1個
材質	フレーム：球状黒鉛鋳鉄、 スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 測定面：超硬チップ	重量	300g
付属品	●木箱 ●キースパナ ●SR44（テスト用） ●基準リングゲージφ50	用途	内側寸法の測定に
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
定圧装置付です。			
オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。			

代替品

	品番 EA725EH-122A **コメント** 変更点:重量、電源、ｵｰﾄｵﾌ時間

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.