品番：EA725EH-123

品名：75-100mm [ﾃﾞｼﾞﾀﾙ]ｲﾝｻｲﾄﾞﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ

販売価格	49,500円（税抜）／ 54,450円（税込）			
カタログ価格	49,500円（税抜）／54,450円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/28 07:12現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0755ページ			

仕様

メーカー	新潟精機	型番	MCD334-100I
測定範囲(mm)	75～100	最小読取値(mm)	0.001
スピンドル径	φ8㎜	最大許容誤差	8μm
本体幅	223㎜	本体高さ	76㎜
奥行	27㎜	電源	SR44×1個
材質	フレーム：球状黒鉛鋳鉄、 スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 測定面：超硬チップ	重量	320g
付属品	●木箱 ●キースパナ ●SR44（テスト用） ●基準リングゲージφ75	用途	内側寸法の測定に
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
定圧装置付です。			
オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。			

代替品

	品番 EA725EH-123A **コメント** 変更点:重量、電源、ｵｰﾄｵﾌ時間

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.