品番：EA725EH-41A

品名：0- 25mm/φ2mm ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/細軸)

販売価格	35,200円（税抜）／ 38,720円（税込）		
カタログ価格	35,200円（税抜）／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/16 00:38現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM290-25SA
測定範囲(mm)	0～25	最小読取値(mm)	0.001
測定面(mm)	φ2×5	スピンドル径	φ6.5㎜（細軸径：φ2㎜）
最大誤差	4μm	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	195(W)×27(D)×75(H)㎜	材質	●フレーム：球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 ●測定面：超硬チップ
重量	370g	用途	スプラインシャフト溝の径測定に
付属品	●PCケース ●キースパナ ●CR2032（テスト用）	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

防熱カバー付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上です。
スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.