品番：EA725MB-41

品名：0-12.7mm デジタルダイヤルゲージ(防水型)

販売価格	18,000円（税抜）／ 19,800円（税込）		
カタログ価格	18,000円（税抜）／19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/07 18:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0751ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DEI-127M
最小読取値(mm)	0.001	測定範囲(mm)	12.7
精度(mm)	0.002	ダイヤル径（mm）	56
全長(mm)	115	奥行	28㎜
取付軸径	φ8㎜	電源	CR2032×1個
材質	ステム：ステンレス 測定子先端：超硬	防水保護等級	IP65
重量	110g	戻り誤差	4μm
測定力	1.5N以下	全測定範囲行き指示誤差	7μm
繰返し精密度	2μm	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
付属品	●CR2032（テスト用） ●耳金付蓋 ●マイナスドライバ	測定子の長さ	23㎜
使用条件	使用温度範囲(℃)：0-40	注意	全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能			

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ABC/INC切替機能付です
アナログディスプレイ表示(表示範囲：±0.025㎜、目量：0.001㎜)付です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.