品番：EA725MC-4A

品名：18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ

販売価格	35,300円（税抜）／ 38,830円（税込）		
カタログ価格	35,300円（税抜）／38,830円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/15 11:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-35D
測定範囲	18～35㎜	広範囲精度	15μm
最小目盛	0.002㎜	測定子の有効ストローク	1.2㎜
測定深さ	150㎜	繰返し精密度	3μm
隣接誤差	5μm	替ロッド	EA725MC-119～127
替ワッシャー	EA725MC-71、-72	換えロッド	2.0㎜とび9本
換えワッシャ	0.5･1㎜各1枚	電源	CR2032×1個
本体幅	66㎜	本体高さ	338㎜
奥行	40㎜	材質	本体：スチール 測定子：軸受鋼
重量	360g	付属品	●木箱 ●換えロッドx9 ●換えワッシャx2 ●スパナ ●CR2032（テスト用）
用途	内径測定用に	注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。

			●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
デジタルインジケータを標準装備しています。			
ABS(絶対測定)機能付です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.